

STANDARD-SORTIMENTE V70

SORTIMENT ZUM GLEICHZEITIGEN BAU VON 5 VORRICHTUNGEN, ART.-NR. 1190.140 (V70)/1290.140 (V70ECO)

Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.
Systemteile			Normteile		
2	Grundplatte	1100.700	5	Gewindestift	22540.0401
2	Grundplatte	1100.800	10	Gewindestift	22540.0421
1	Grundplatte	1100.500	10	Gewindestift	22540.0422
5	Scheibe	1107.400	10	Gewindestift	22540.0423
5	Scheibe	1107.500	6	Bolzen, plan	22690.0001
5	Scheibe	1107.600	3	Bolzen, plan	22690.0002
5	Scheibe	1107.700	4	Bolzen, geriffelt	22690.0201
20	Scheibe	1107.800	3	Bolzen, plan	22690.0301
5	Scheibe	1107.900	6	Bolzen, plan	22690.0303
10	Scheibe	1108.000	3	Bolzen, plan	22690.0305
5	Scheibe	1108.200	3	Bolzen, ballig	22690.0401
12	Aufspannkörper	1110.100	3	Bolzen, ballig	22690.0403
5	Aufspannkörper	1110.200	3	Bolzen, geriffelt	22690.0501
3	Aufspannkörper	1110.300	6	Bolzen, geriffelt	22690.0503
6	Aufspannkörper	1111.100	3	Bolzen, geriffelt	22690.0505
5	Aufspannkörper	1111.200	6	Pendelaufgabe, plan	22730.0020
2	Aufspannkörper	1111.300	3	Pendelaufgabe, plan	22740.0017
1	Nutenspannwinkel	1112.100	6	Pendelaufgabe, geriffelt	22730.0320
2	Spannleiste	1113.700	3	Pendelaufgabe, geriffelt	22740.0317
1	Spannleiste	1113.800	30	Mutter für T-Nute	23010.0142
4	Auflageleiste	1114.000	80	Mutter für T-Nute, lang	23020.0140
12	Anschlagstück	1114.500	10	Mutter für T-Nute, Rhombus	23020.0640
2	Stützwinkel	1120.300	5	Stiftschraube	23040.0602
1	Stützwinkel	1120.400	5	Stiftschraube	23040.0622
4	Nutzenzentrierstein	1129.600	10	Stiftschraube	23040.0623
3	T-Nutenstein	1130.400	10	Stiftschraube	23040.0624
30	Nutenspanner	1131.100	10	Stiftschraube	23040.0625
20	Nutenspanner	1131.200	10	Stiftschraube	23040.0626
5	Nutenspanner	1131.500	10	Stiftschraube	23040.0627
5	Nutenspanner	1131.600	10	Kegelpfanne	23050.0212
3	Nutenspanner	1131.700	40	Scheibe	23060.0012
1	Steckschlüssel	1132.100	10	Sechskantmutter	23070.0012
1	Gabelschlüssel	1139.400	15	Bundmutter	23080.0012
1	Gabelschlüssel	1139.500	10	Verlängerungsmutter	23090.0012
4	Zwischenscheibe	1147.700	3	Spanneisen	23150.0015
3	Leiste	1147.800	3	Spanneisen	23150.0016
10	Auflageplatte	1147.900	6	Spanneisen mit Nase	23180.0213
2	Aufnahmesegment	1148.400	4	Niederzugspanner	23210.0521
1	Prisma	1148.500	2	Niederzugspanner	23210.0522
3	Positionierleiste	1149.000	5	Ausgleichspanner	23220.0150
			3	Anschlagstück	23280.0114
			3	Anschlagstück	23280.0214
			2	Aufsitzspanner	23310.0051
	Aufnahme	1140.300- 1143.700	4	Aufsitzspanner	23310.0054
			2	Aufsitzspanner	23310.0057
			15	Höhenzylinder	23310.0140
			8	Höhenzylinder	23310.0141
			4	Höhenzylinder	23310.0142
			5	Höhenzylinder	23310.0160
			4	Höhenzylinder	23310.0161
			2	Höhenzylinder	23310.0162
			8	Positionierringe	23310.0350

Die angegebenen Sortimente verstehen sich als Empfehlung.
Die benötigten Teile variieren je nach Werkstück.
Die Sortimente können bei Bedarf modifiziert werden.