

## Aufnahmen

1040.300




### Produktbeschreibung


#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

System	d <sub>1</sub>	Abmessungen		SW	 [g]	Art.-Nr.
		d <sub>2</sub> [mm]	l			
V40	6	15	14	13	18	1040.300

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.