

## Stützwinkel

1121.500



### Produktbeschreibung


#### Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| System | Abmessungen |                |                |                |                |                |                | für Schrauben<br>[mm] | y<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr. |
|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|--|----------|
|        | b           | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> |                       |           |  |          |
| V70    | 66          | 67             | 35             | 90             | 20             | 35             | 70             | M12                   | 12        | 1501   | 1121.500 |

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.