

## Grundplatten

1500.400



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Grauguss GG, geschliffen

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung




### Bestellinformationen

System	Abmessungen										y	für Schrauben	Anzahl Befestigungsbohrungen n	Anzahl der Lochreihen	[kg]	Art.-Nr.
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h ±0,02	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>						
L12	500 x 500	40	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 10	65	1500.400

Anwendungsbeispiel







## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.