

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, abgeflachte Kugel

22710.0602



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Schraube**
- Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²

Weiterführende Informationen

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -

Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| d ₁ | l ₂ ~ | d ₂ | Abmessungen | | | | Kugeldurchmesser | SW [mm] | Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾ max. [kN] | [g] | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|------------|---|------------|----------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | [mm] | | | | | |
| Auflagefläche plan, Vergütungsstahl | | | | | | | | | | | |
| M10 | 25 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 | 24 | 22710.0602 | |

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.