

## Muttern für T-Nuten • Rhombus, Rohling

23020.0721




### Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, blank

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Nutennennmaß [mm]	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
	a	e [mm]	h	k		
22	21,6	35	28	14	158	23020.0721

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.