

Kugelscheiben / Kegelpfannen • ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

23050.0648



Produktbeschreibung

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kugelscheibe
• Rostfreier Stahl A4

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Kennzeichnung


Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319
- Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

Maßzeichnung



* Rändel: Materialkennzeichnung für Ausführung rostfreier Stahl A4

Bestellinformationen

d ₁ H13	d ₃	h ₁	Abmessungen			r ₁	für Bolzen d ₆ [mm]	für Schrauben d ₆ [mm]	[g]	Art.-Nr.
			h ₂	h ₄ mit Kegelpfanne Form D ~ [mm]						
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4										
50	92	8	21	35		67	48	M48	545	23050.0648

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.