

Stabilspannbacken

23240.0012



Produktbeschreibung

Durch eine große Spannbacke eignet sich der Spanner zum seitlichen Spannen von hohen Werkstücken.
Die Spannkraft wirkt nach vorn und unten. Die Spannplatte ist umdrehbar auf die geschliffene oder geriffelte Seite.

Werkstoff


Grundkörper

- Temperguss

Spannbacken

- Stahl, einsatzgehärtet


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen										Nutennennmaß a [mm]	Spannkraft		Art.-Nr.
b ₁	c	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	b ₂	l ₁	l ₂	e		F ₁	F ₂	
[mm]											[kN]		
19	8	85	37	99	40	65	177,5	112,5	12	8	1,2	4	23240.0012
										15	2,2		
										20	3,0		
										28	4,2		

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.