

## Höhenzylinder

### 23310.0140



#### Produktbeschreibung

Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

#### Werkstoff


- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

#### Weiterführende Informationen


##### Weitere Produkte

- Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze
- Auflagebolzen, Stiftform
- Bolzen
- Auflagebolzen, verstellbar
- Pendelauflagen
- Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt
- Pendelauflagen, mit selbsttätiger Rückstellung
- Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung
- Pendelauflagen, verstellbar
- Pendelauflagen, verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung

#### Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen				SW		Art.-Nr.
$d_1$ -0,1	$l_1$ $\pm 0,01$	$d_2$	$l_2$	[mm]	[g]	
<b>Bild 1</b>						
40	35	M12	20	36	336	23310.0140

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.