

## Positionierringe • für Aufsitzspanner

23310.0348



### Produktbeschreibung

Der Positionierring wird nach dem Ausrichten des Aufsitzspanners auf dessen Führungsbolzen festgeklemmt und bewirkt dann, dass bei wiederholten Spannvorgängen immer genau auf denselben Punkt gespannt wird. Der Positionierring ist 360° am Aufsitzspanner einstellbar. Nach Befestigung kann die Spannpratze 110° nach links oder rechts geschwenkt werden (nur bei den schwenkbaren Ausführungen).

### Werkstoff

- Stahl, brüniert

### Montage

Zur Montage des Positionierrings ist die Spannpratze vom Aufsitzspanner abzuziehen.

### Maßzeichnung





Bild 1

Bild 2

### Bestellinformationen

Abmessungen						für Aufsitzspanner	[g]	Art.-Nr.
$h_1$	$h_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	e			
für Aufsitzspanner Größe 32 – Bild 1								
6	10	3	20	32	22760.0042	23310.0040 - 23310.0045	23	23310.0348

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.