

Spannmuttern • geschweißt
24470.0610




Produktbeschreibung

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	
[mm]							
Rostfreier Stahl							
100	95	M12	25	14	19	46	24470.0610

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.