

Scheibenhandräder • DIN 3670

24570.0330



Produktbeschreibung

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Aluminium-Kokillenguss

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben

Maßzeichnung



Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

| d ₁ | Abmessungen | | | | Nabennut DIN 6885 Blatt 1 | | [g] | Art.-Nr. |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------|-----|------------|
| | d ₂ H7 | d ₃ | l ₁ | l ₂ | b ₃ | t | | |
| [mm] | | | | | | | | |
| ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut | | | | | | | | |
| 200 | 18 | 42 | 45 | 24 | 6 | 20,8 | 880 | 24570.0330 |

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.