

## Sterngriffe • DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss

24661.0350



### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

### Werkstoff

#### Griff

- Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt

### Maßzeichnung




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4




Bild 5

### Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>			
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4								
50	18	M10	10,5	32	16	149	24661.0350	

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.