

## Sterngriffschrauben • ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4

24741.0160



### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

### Werkstoff


#### Griff

- Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert

#### Schraube

- Rostfreier Stahl A4

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		l	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
63	M12	50	20	40	19	442	24741.0160

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.