

## Scharniere

### 25160.1310



#### Produktbeschreibung

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte und stabile Bauweise aus.

#### Werkstoff

##### Grundkörper

- Rostfreier Stahl 1.4408, matt gestrahlt

##### Achse


- Rostfreier Stahl

#### Weiterführende Informationen

##### Weitere Produkte

- Distanzplatten, für Scharniere
- Gewindeplatten, für Scharniere
- Anschläge, für Scharniere

#### Maßzeichnung



#### Bestellinformationen

Abmessungen											[g]	Art.-Nr.	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			
Rostfreier Stahl A4													
40	25	16	5,3	4	9	5	5,5	11	40	25	57	25160.1310	

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.