

## Scharniere • einseitig verlängert

25165.0070



### Produktbeschreibung

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

- ohne Bohrungen
- mit Bohrungen
- mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

### Werkstoff

#### Grundkörper

- Rostfreier Stahl 1.4301

#### Achse

- Rostfreier Stahl 1.4301

### Maßzeichnung






Bild 1

Bild 2

Bild 3



### Bestellinformationen

Abmessungen					Haltekraft				Art.-Nr.
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	F <sub>3</sub> ~		
ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl									
75	50	6	10	2	1600	2000	1000	81	<a href="#">25165.0070</a>

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.