

## SIMPLEX-Vorschlaghammer · Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel

### 3002.100



#### Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3002 sind beidseitig mit Gummikomposition-Einsätzen bestückt.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich: Zum einen mit Kopfdurchmesser D80mm, einem Gesamtgewicht von 3.270g und einer Gesamtlänge von 80cm. In der größeren Version mit Kopfdurchmesser D100mm, einem Gesamtgewicht von 5.500g und einer Gesamtlänge von 100cm.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Vorschlaghammer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 3.270g) und D100mm (Gesamtgewicht 5.500g).

#### Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau

#### Werkstoff

##### Stiel

- Hickory

##### Einsätze

- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

##### Gehäuse

- Temperguss

#### Bestellinformationen

Abmessungen			Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
∅	→	↑						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.