

SIMPLEX-Plusbox Galabau • SIMPLEX-Schonhammer D60, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik plus STABILA Wasserwaage 3027s024



Produktbeschreibung

Diese SIMPLEX-PLUSBOX GALABAU enthält den SIMPLEX-Schonhammer sowie als Zugabe eine STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 20cm. Der SIMPLEX-Schonhammer D60mm (Art. 3027.260) mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist der Topseller aus dem Hause Halder. Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Die STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 20cm (Art. 19565) ist eine präzise und verlässliche Wasserwaage mit einem schlanken Profil. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil der Type 80 AS und die Einbautechnologie von STABILA sorgen für Präzision und eine lange Lebensdauer. Libellen und Messflächen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend fest miteinander verbunden. So stellt STABILA sicher, dass die Wasserwaage auch nach vielen Jahren absolut präzise misst. Diese Wasserwaage hält, was sie verspricht.

Produktmerkmale:


Vorteilsbox mit SIMPLEX-Schonhammer plus STABILA Wasserwaage:

- Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D60mm (Art. 3027.260) in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers für den Bau/Galabau: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
- Dazu die STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 20cm (Art. 19565).
 - Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten.
 - Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage.
 - STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit.
 - Wasserwaage mit zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen.
 - Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 2 beschichtete Messflächen.

Anwendungsgebiete

Für Pflasterarbeiten

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	Art.-Nr.
157 x 70 x 417	1880	4030618313205	3027s024

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.