

SIMPLEX-Schönhämmer • Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel EH 3002.



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schönhämmer der Serie 3002 ist beidseitig mit dem Schlageinsatz aus Gummikomposition bestückt.

Dieser mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist ein absoluter Topseller. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer (Art.-Nr. 3002.081 und 3002.100) und für D60mm und D80mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (Serie 3002.2). Die Ausführung D60mm und D80mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3002.062 und 3002.082).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem als Vorschlaghammer und in D60mm und D80mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß.
- D60mm und D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3002.062 und 3002.082).

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Werkstoff

Stiel

- Holz

Einsätze

- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030
40	115	325	325 x 115 x 40	660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.