

## Aktionsbox Dreamteam Wartung · SUPERCRAFT-Schonhammer mit Hickorystiel und BASEPLEX-Schonhammer, Celluloseacetat / Nylon EH 3366.



### Produktbeschreibung

Die Aktionsbox DREAMTEAM WARTUNG von Halder bietet zwei ideale Schonhämmer für das Schlagen auf Stahl sowie für die Blechbearbeitung. Zahlreiche Reparaturarbeiten können hiermit sorgenfrei erledigt werden:

Beim rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhammer mit Kopfdurchmesser D40mm (Art. 3366.040) wird durch den verminderten Rückprall die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle aber gleichzeitig gelenkschonende und geräuscharme Schläge möglich. Die Gefahr von Metallsplintern wird gänzlich ausgeschlossen. Die austauschbaren Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.

Der BASEPLEX-Schonhammer D30mm (Art. 3968.030) ist eine Nummer kleiner als der SUPERCRAFT-Schonhammer. Er enthält die Einsatzkombination Celluloseacetat / Nylon. Der rote Celluloseacetat-Einsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig. Der weiße Nylon-Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem verschleißfest. Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze. Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.

Die Vorteilsbox mit 2 Halder-Topempfehlungen für das Schlagen auf Metall / Blech enthält:

- den rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhammer mit Hickorystiel D40mm (Art. 3366.040).
  - für sehr kraftvolle Schläge, geräuscharm und gelenkschonend.
  - Keine Gefahr durch Metallsplinter.
  - Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  - Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  - Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
- den BASEPLEX-Schonhammer D30mm (Art. 3968.030) in der Einsatzkombination Celluloseacetat (rot, hart, öl- und fettbeständig) / Nylon (weiß, verschleißfest).
  - Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
  - Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
  - Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.

### Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	Art.-Nr.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Anwendungsbeispiel

