

Federhülsen

22100.0042



Produktbeschreibung

Federhülsen können zur Arretierung eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, vernickelt

Feder


- Rostfreier Stahl 1.4310

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderfedern auf Anfrage.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen					Hub s [mm]	Federkraft ¹⁾		Federrate [N/mm]	Temperatur max. [°C]	Gewicht [g]	Art.-Nr.
d ₁ ±0,05	L ₀	L bei F ₁ bei F ₂ [mm]		L ₃		F ₁ ~	F ₂ ~ [N]				
Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1											
4	14	12	9	8	3	5	12,3	2,45	250	0,4	22100.0042

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.