

Gelenkschrauben

22591.0206



Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelement


- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen			SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]	[g]	Art.-Nr.
		l ₁ ±0,5 [mm]	l ₂	l ₃ min.						
Rostfreier Stahl										
M12	M6	21,2	16	5	6	9	10	8	10	22591.0206

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.