

## Auflagebolzen • Stiffform

22680.0418



### Produktbeschreibung

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiffform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

### Maßzeichnung





Bild 1

Bild 2

### Bestellinformationen

Abmessungen						SW	Anzugsdrehmoment max.		Art.-Nr.
$l_1$ $\pm 0,01$	$d_1$	$d_2$	$l_2$	$l_3$	$d_3$	[mm]	[Nm]	[g]	
mit Außengewinde – Bild 1									
40	M8	6	10	20	14,4	13	18	30	22680.0418

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.