

Bolzen

22690.0102



Produktbeschreibung

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Werkstoff


- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze
- Bolzen, mit Kunststoff-Auflagefläche

Maßzeichnung



Bestellinformationen

h ±0,1	Abmessungen			l	SW [mm]	Anzugs- moment max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.
	d ₁	d ₂	[mm]					
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2								
15	M12	25,2		14	22	60	53	22690.0102

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.