

Pendelauflagen • verstellbar

22740.0317



**Produktbeschreibung**

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

**Werkstoff**


- Kugel**
  - Kugellagerstahl, gehärtet, blank
- Körper**
  - Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
- Mutter**
  - Stahl, brüniert (ISO 4035)

**Weiterführende Informationen**

**Hinweise**

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.  
Sonderausführung auf Anfrage.

**Maßzeichnung**



**Bestellinformationen**

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen			Kugeldurchmesser	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]	Anzugsmoment max. [Nm]	g	Art.-Nr.
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e					
[mm]									
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl									
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	56	22740.0317

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.