

Kugelscheiben / Kegelpfannen • DIN 6319

23050.0110



Produktbeschreibung

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kegelpfanne

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl
- Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| d ₂ H13 | Abmessungen | | | für Bolzen d ₆ [mm] | für Schrauben d ₆ [mm] | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN] | Drehmoment für Schraubverbindungen ¹⁾ max. [Nm] | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|---|---|-----|------------|
| | d ₄ | d ₅ | h ₃ | | | | | | |
| | [mm] | | | | | | | | |
| Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D – Bild 2 | | | | | | | | | |
| 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 10 | M10 | 26 | 46 | 13 | 23050.0110 |

¹⁾ Drehmomentangabe für Schrauben mit Regelgewinde, ggf. Vorlast berücksichtigen, Reibungszahl μ_{ges} 0,14.

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.