

## Spanneisen · abgesetzt

23160.0107




### Produktbeschreibung

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist abgesetzt ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spannentechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Nennmaß b <sub>1</sub> [mm]	Abmessungen												für Schrauben		Art.-Nr.
	l	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	e <sub>3</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]	[in]	[g]	
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M6	1/4	39	23160.0107

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.