

Spanneisen • mit wechselbarer Schonbacke

23190.0054



Produktbeschreibung

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spann Technik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt. Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Werkstoff

Spanneisen

- Vergütungsstahl, brüniert

Montage

Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.

Maßzeichnung




Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

Nenn- maß b ₁ +0,5 [mm]	Abmessungen												[g]	Art.-Nr.
	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	h ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s		
	[mm]													
Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1														
14	100	32	16	M12	M5	18	44	20	16	8	10	8	366	23190.0054

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.