

## Exzentrerschnellspanner · mit Innengewinde

23390.0303



### Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.  
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

### Werkstoff

#### Auflagescheibe

- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

#### Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

#### Gewindeteil

- Rostfreier Stahl 1.4305


#### Innenteile

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Stellmutter

- Rostfreier Stahl 1.4305


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

l	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	Abmessungen				t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub> min. in Spannstellung	Hub s bei 90° Hebelstellung	Hub max.	Gewicht	Art.-Nr.
				h <sub>2</sub> max.	Verstell- bereich h <sub>3</sub> min.	b	[mm]						
mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl													
63	M5	16	19	16,4	1,5	16	13	3	0,75	80	66	23390.0303	

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.