

Kegelgriffe • DIN 99

24470.0110




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Stahl, brüniert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen								[g]	Art.-Nr.
l_1	l_2 ~	a	b ~ [mm]	d_1	d_2 H7	d_3	h ~		
schräg, mit glatter Bohrung, Form L – Bild 1, Stahl									
100	95	7,5	18,5	16	12	25	47	140	24470.0110

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.