

Knebelschrauben • DIN 6306 mit losem Knebel

24500.0008



Produktbeschreibung

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Werkstoff

- Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Weiterführende Informationen

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Weitere Produkte

- Druckstücke, DIN 6311 und niedrige Ausführung

Maßzeichnung




Bild 1

Bild 2

* Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt

Bestellinformationen

Abmessungen								[g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄		
[mm]									
ohne Druckstück, Form D – Bild 1									
M8	40	14	6	6	25	60	32	44	24500.0008

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.