

## Kugelknöpfe • Metallausführungen ähnlich DIN 319

24561.0040



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Stahl, poliert, blank

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			[g]	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>1</sub> min.		
40	M10	22	37	18	241	24561.0040

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.