

## Sterngriffschrauben · Kunststoff

24750.0131



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

##### Deckel

- Thermoplast PA, weiß ähnlich RAL 9019

##### Griff

- Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

##### Schraube

- Rostfreier Stahl

### Weiterführende Informationen



#### Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| Abmessungen    |                |           |                |                |                |      | min.  max. |  | Art.-Nr.   |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|---|---|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l<br>[mm] | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [°C] |   |   |            |
| weiß           |                |           |                |                |                |      |   |   |            |
| 30             | M4             | 23        | 14             | 19             | 7              | -30  | 80  | 7,3   | 24750.0131 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.