

Gummi-Anschlagpuffer · zylindrisch, Frontmontage

25150.1556



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Weitere Shorehärten ($40 \pm 5^\circ$ Shore A und $70 \pm 5^\circ$ Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


Auflagescheibe

- Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

- NBR

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					Federrate R ~ [N/mm]	Belastbarkeit max. [N]	Federweg ~ [mm]	Temperaturbereich		Gewicht [g]	Art.-Nr.
d ₁	h	d ₂	d ₃	s				min.	max.		
56	24	8,4	19,5	2	577	3460	6	-30	120	63	25150.1556

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.