

## Aktionsbox Dreamteam Bau • SIMPLEX-Schonhammer D80, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik und PICARD-Fäustel BlackTec 3027s023



### Produktbeschreibung

Diese Aktionsbox Dreamteam Bau bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich Bau: Der SIMPLEX-Schonhammer D80mm (Art. 3027.280) mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein absoluter Topseller aus dem Hause Halder. Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich. Der PICARD-Fäustel BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) weist ein Kopfgewicht von 1.250g auf. Er enthält einen unverwüstlichen 3-Komponenten Stiel. Der innenliegende Fiberglaskern sorgt nicht nur für eine hohe Stabilität, sondern wirkt auch schwingungsdämpfend. Der Kopf ist aus dem für höchste Qualität bekannten PICARD-Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen. Dies minimiert Absplitterungen und den Verschleiß.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox dreamteam bau mit den beiden Spezialisten, dem SIMPLEX-Schonhammer und dem PICARD-Fäustel BlackTec®:

- Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D80mm (Art. 3027.280) in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers für den Bau/Galabau: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
- Dazu den 1.250g schweren PICARD-Fäustel BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250):
  - 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm.
  - Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt.
  - Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen.
  - Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
  - Gummierte Grifffläche.

### Anwendungsgebiete

Für Bau

### Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	Art.-Nr.
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.