

## Aktionsbox Dreamteam Fliesen legen • SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft / TPE-mid und PICARD Fliesenlegerhammer 3113s002



### Produktbeschreibung

Die Aktionsbox DREAMTEAM FLIESEN LEGEN enthält die beiden Spezialisten von HALDER und PICARD zum Fliesenlegen:

Der SIMPLEX-Schonhammer D40mm (Art. 3113.040) mit der Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid von HALDER ist die perfekte Ergänzung zum PICARD Fliesenlegerhammer. Fliesen können ohne Beschädigungen vorsichtig positioniert werden. Das Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse macht den Hammer zu einem sehr leichten Werkzeug (345g) und lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Beide Schlageinsätze sind abriebfrei und hinterlassen keine unerwünschten Gummirückstände, wie es bei einfachen Gummihämmern der Fall ist. Der blaue TPE-soft-Einsatz ist weich und stark dämpfend. Der mittelharte, graue TPE-mid-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Der PICARD-Fliesenlegerhammer (Art. 0008390) zeichnet sich durch seinen ergonomischen und schwingungsreduzierenden 2 Komponenten-Griff aus, der mit seinem innenliegendem Fiberglaskern für ein angenehmes Handling sorgt. Die rutschfeste Griffzone und die Aufhängeöse am Griffende garantieren ein sicheres Arbeiten. Sein Hammerkopf weist unterschiedliche Schlagseiten auf. Mit der flachen Seite können angeritzte Fliesen akkurat gebrochen werden. Die gegenüberliegende Hartmetallspitze durchbricht auch gebrannte Oberflächen problemlos und präzise. Zudem können mit dieser Seite Löcher mit Hilfe eines Rundlochwerkzeugs in die Fliese geschlagen werden. Dieser sehr leichte Hammer (180g) ist extrem robust und langlebig.

Produktmerkmale:


Vorteilsbox DREAMTEAM FLIESEN LEGEN mit den beiden Spezialisten von HALDER und PICARD zum Fliesenlegen.

- Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D40mm (Art. 3113.040) in der Einsatzkombination TPE-soft (weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei):
  - Das Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse macht den Hammer zu einem sehr leichten Werkzeug (345g) und lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen.
  - Zum vorsichtigen Positionieren der Fliesen ohne diese zu Beschädigen.
  - Kein Farbabrieb, hinterlässt im Vergleich zum Gummi-Hammer keine unerwünschten schwarzen Gummirückstände auf der Fliese.
  - Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
- Dazu den PICARD-Fliesenlegerhammer (Art. 0008390):
  - Ergonomischer, schwingungsreduzierender 2 Komponenten-Griff mit innenliegendem Fiberglaskern.
  - Rutschfeste Griffzone.
  - Aufhängeöse am Griffende zur Werkzeugsicherung.
  - Leicht (180g), aber extrem robust und langlebig.
  - Die flache Seite zum Brechen der angeritzten Fliesen.
  - Die integrierten Hartmetallspitze durchbricht gebrannte Oberflächen; mit ihr können zudem Löcher mit Hilfe eines Rundlochwerkzeugs in die Fliese geschlagen werden.

### Anwendungsgebiete

Für Fliesenleger

### Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3113s002</b>

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.