

**SUPERCRAFT-Schonhämmer** • mit ergonomisch geformtem, rutsch- und bruch sicherem 3-Komponentenstiel  
 3399.040



**Produktbeschreibung**

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Hämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. Die austauschbaren Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splintern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der 3-Komponenten-Stiel enthält einen bruch sicheren, flexiblen Fiberglaskern, ummantelt mit ergonomisch geformtem Polypropylen und einer Elastomerschicht, die selbst bei öligen und fettigen Händen einen sicheren Griff ermöglicht. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung des Kopfes schützt vor Korrosion.

Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D40mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Bruch sicherer, rutschfester 3-Komponentenstiel mit Fiberglaskern
- Komplett robotergeschweißt.
- Erhältlich von Größe D40mm bis D60mm

**Anwendungsgebiete**

Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, positionieren und fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung

**Werkstoff**

**Stiel**

- ergonomisch geformter, griffiger 3-Komponentenstiel

**Einsätze**

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplintern (auch bei Minustemperaturen)
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft

**Bestellinformationen**

Abmessungen			Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
Ø								
40	115	365	374 x 116 x 42	790	4030618312796	AAA905c002	21-04-09-16	3399.040

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.