

SIMPLEX-Aktionsbox KFZ · SIMPLEX-Schonhammer D40, Kupfer / Weichmetall plus Durchschlag 3749s001



Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Aktionsbox KFZ besteht aus unserem SIMPLEX-Schonhammer mit Kupfer und Weichmetalleinsätzen im Durchmesser 40 mm, sowie einem Durchschlag mit Nylon Einsätzen – perfekt für die KFZ Werkstatt.

Der SIMPLEX-Schonhammer enthält die Einsatzkombination Kupfer / Weichmetall.

Der Kupfer-Einsatz ist der härteste Schlageinsatz im SIMPLEX-Sortiment und ermöglicht dadurch sehr hohe Schlagkräfte, jedoch schonender als mit einem Stahlhammer. Er ersetzt einen herkömmlichen Kupfer-Hammer.

Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz besteht aus Aluminium und ist etwas weicher als der Kupfer-Einsatz, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer.

Das schwarze, verstärkte Temporgussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft.

Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

In dieser Kombination zählt der SIMPLEX mit zu den härtesten und stabilsten Schonhämmern.

Der Halder Durchschlag ist an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen und ermöglichen somit ein sehr sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.

Produktmerkmale:


Vorteilsbox mit dem SIMPLEX-Schonhammer plus HALDER Durchschlag.

- Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D40mm.
 - SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Kupfer (hart) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
 - Verstärktes Temporgussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
 - Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
 - Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
 - Ersetzt klassische Kupfer- und Bleihämmer in nur einem Produkt.
- Dazu den HALDER Durchschlag mit Nylon Köpfen.
 - Die kleinen Helfer von Halder.
 - Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
 - Ermöglichen ein sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.

Anwendungsgebiete

Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
130 x 60 x 335	2400	4030618313991	AAA905c002	21-04-09-16	3749s001

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.