

SIMPLEX-Fiberglasstiel • mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse

3844.080



Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Fiberglasstiele der Serie 3844 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit dem schwarzen, verstärkten Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm. Diese sehr stabilen und langlebigen Stiele sind äußerst bruchsicher. Sie sind schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt und enthalten einen rutschsicheren Griff. Zudem weisen sie eine glatte Oberfläche auf und sind anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich). Ebenfalls als 70cm langer Vorschlaghammer – Stiel erhältlich (für das Gehäuse mit D80mm).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Fiberglasstiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm
- Sehr stabil und langlebig
- Äußerst bruchsicher
- Schwingungsdämpfend
- Ergonomisch geformt mit rutschsicherem Griff
- Glatte Oberfläche
- Anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich)
- Auch als 70cm langer Vorschlaghammer-Stiel erhältlich

Werkstoff

Stiel

- Fiberglas mit Gummigriff

Montage

Fiberglasstiele dürfen nur in verstärkte Tempergussgehäuse montiert werden!

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse

Bestellinformationen

Ø	↔	Abmessungen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
		Länge x Breite x Höhe						
		[mm]						
80	400	400 x 37 x 32		435	4030618301554	EAC428c022	21-04-91-06	3844.080

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.