

BASEPLEX-Einsatz · Nylon, weiß

3988.030



Produktbeschreibung

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3988) ist mit einer Härte von ca. 75 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem verschleißfest. Er ist öl- und fettbeständig. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:


- BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon.
- Weiß.
- Hart.
- Öl- und fettbeständig.
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm.

Werkstoff

Einsatz

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
						3988.030
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.