

Aufspannwinkel • geschweißt, vorbereitet EH 1910.



Produktbeschreibung

Werkstoff


- Stahl, geschweißt

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

l ₁	l ₂	l ₃ ±0,2	Abmessungen				y	für Schrauben		Art.-Nr.
			h	h ₁	s +1	a ±0,013				
			[mm]				[mm]	[mm]	[kg]	
400	400	150	475	425	121	150	12	M12	148	1910.120
500	500	200	600	545	151	200	12	M12	260	1910.140
630	630	200	725	660	181	200	16	M16	409	1910.160

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.