

Sterngriffe • ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4
EH 24691.



Produktbeschreibung

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff

Griff

- Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert

Maßzeichnung




Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	d ₄	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
			d ₅	h ₂	t ₁ min.	t ₂		
[mm]								
mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 1								
32	12	M 6	6,4	20	–	10	57	24691.1332
40	14	M 8	8,4	25	–	13	103	24691.1340
50	18	M10	10,0	32	–	16	209	24691.1350
63	20	M12	13,0	40	–	20	384	24691.1363
mit Gewindesackloch – Bild 2								
32	12	M 6	–	20	12	–	59	24691.1432
40	14	M 8	–	25	15	–	107	24691.1440
50	18	M10	–	32	18	–	221	24691.1450
63	20	M12	–	40	22	–	389	24691.1463

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.