

SIMPLEX-Vorschlaghammer · Gummikomposition / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel EH 3027.



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombination aus dem Hause Halder und deswegen auch als Vorschlaghammer in 3 Ausführungen erhältlich: die kleinere Variante mit einem Kopfdurchmesser D60mm, einem Gesamtgewicht von 1.810g und einer Gesamtlänge von 70cm sowie mit Kopfdurchmesser D80mm, einem Gesamtgewicht von 3.170g und einer Gesamtlänge von 80cm (auch mit Gummi-Einsatz mit Standfuß erhältlich). In der größeren Version mit Kopfdurchmesser D100mm, einem Gesamtgewicht von 5.350g und einer Gesamtlänge von 100cm.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 3.170g) und D100mm (Gesamtgewicht 5.350g).
- Die Ausführung in D60mm und D80mm ist auch mit Gummi-Einsatz mit Standfuß erhältlich.

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, L-Steine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen

Werkstoff

Stiel

- Hickory

Schlageinsatz 1

- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Schlageinsatz 2

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
60	150	700	800 x 150 x 60	1810	4030618311676	-	-	3027.061
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5350	4030618310280	AAA938c002	21-04-09-20	3027.100

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.