

## SIMPLEX-Vorschlaghammer · Gummikomposition, mit Standfuß / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel EH 3027.



### Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Vorschlaghammer D60mm und D80mm mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik sind unentbehrliche Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Topseller aus dem Hause Halder wurden nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung in D60mm und D80mm. Ebenso mit kurzem Stiel.

Produktmerkmale:

- Weiterentwicklung der Halder-Topseller: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) in Verbindung mit dem 70cm langen Stiel sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- SIMPLEX-Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- 70cm langer Hickory-Stiel ermöglicht bequemes Greifen im Stehen
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in Größe 60mm und D80mm, zudem mit kurzem Stiel.

### Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, L-Steine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in dem Gehäuse verbaut.

### Werkstoff

#### Stiel

- Hickory

#### Schlageinsatz 1

- Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

#### Schlageinsatz 2

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

#### Gehäuse

- Temperguss

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.