

## Aktionsbox Dreamteam Türen- & Fensterbau • SIMPLEX-Schonhammer 50:40, TPE-soft / TPE-mid und SECURAL plus-Schonhammer EH 3113.



### Produktbeschreibung

Die Aktionsbox Dreamteam Türen- & Fensterbau von HALDER bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich des Türen- und Fensterbaus:

Der SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit Aluminiumgehäuse (Art.-Nr. 3113.051) mit der Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid ist der perfekte Schonhammer für Schreinerarbeiten und Möbelbau.

Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen. Dieses Modell verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid.

Der blaue TPE-soft-Einsatz ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der mittelharte, graue TPE-mid-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft, vergleichbar mit dem Einsatz Gummikomposition.

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Der SECURAL plus ist eine Weiterentwicklung des SECURAL-Schonhammers: Das speziell geformte Griffende ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält man eine schmale oder sehr breite Fläche und kann somit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.

Die mittelharten, leicht überstehenden Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar.

Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.

Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.

Produktmerkmale:


Vorteilsbox mit zwei für den Türen- und Fensterbau, Schreinerarbeiten und Möbelbau perfekt geeigneten Schonhämmern.

- Enthält den SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit Aluminiumgehäuse.
  - SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
  - Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut und bieten maximalen Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
  - Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
  - Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  - Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Dazu den rückschlagfreien SECURAL plus-Schonhammer.
  - Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen unterschiedlichster Größen.
  - Auswechselbare, rechteckige, leicht überstehende, mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan.
  - Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
  - Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht.
  - Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.

### Anwendungsgebiete

Möbelbau, Schreinerei, Fenster-/Türenbau

### Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
135 x 95 x 350	1650	4030618313984	AAA905c002	21-04-09-16	3113s003

Anwendungsbeispiel



















## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.