

## BLACKCRAFT-Aktionsbox KFZ · BLACKCRAFT-Schonhammer D60 plus Magnethalter EH 3379.



### Produktbeschreibung

Die BLACKCRAFT-Aktionsbox KFZ enthält nicht nur den rückschlagfreien und Polyurethan ummantelten BLACKCRAFT-Schonhammer, sondern auch den HALDER Magnethalter mit sechs Neodym-Magneten, für eine hohe Haltekraft.

Der BLACKCRAFT-Schonhammer D60 zählt dank seinem mit Stahlschrot befüllten Kopfrohr zu den rückschlagfreien Schonhämmern.

Das Stahlschrot bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit BLACKCRAFT-Schonhämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Der BLACKCRAFT ist komplett mit Polyurethan ummantelt. Das schützt nicht nur den Schonhammer selbst vor Korrosion, sondern schont die Werkstücke, schützt vor Kratzern, verhindert Funkenbildung bei Fehlschlägen und wirkt zusätzlich vibrationsreduzierend. Die dicke Schicht an Polyurethan an den Schlagseiten sorgt für eine lange Lebensdauer.

Der HALDER Magnethalter ist eine multifunktionale und flexibel einsetzbare Halterung u. a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr.

Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss. Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm) über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.

Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen (z. B. für Druckluftpistole und Schlauch) und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/aufgehängten Artikel. Somit wird ein sicherer Arbeitsplatz ohne Stolperfallen gewährleistet.

Produktmerkmale:


Vorteilsbox mit dem BLACKCRAFT-Schonhammer plus HALDER Magnethalter.

- Enthält den einzigartigen BLACKCRAFT-Schonhammer D60mm.
  - Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  - Geräuscharm und gelenkschonend.
  - Komplett mit Polyurethan ummantelt: keine Korrosion, keine Kratzer am Werkstück, keine Funkenbildung bei Fehlschlägen, zusätzlich vibrationsreduzierend.
  - Lange Lebensdauer durch dicke Polyurethanschicht an den Schlagseiten.
  - Ergonomisch geformter, rutsch- und bruchsicherer Stahlrohrstiel.
- Dazu den HALDER Magnethalter in schwarz, eine multifunktional einsetzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
  - Solide Kunststoff-Ausführung.
  - Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
  - Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
  - Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.

### Anwendungsgebiete

Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche

### Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
125 x 90 x 405	2000	4030618314004	AAA905c002	21-04-09-16	3379s004

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.