

**Klopfer/Durchschläge-Satz • 4-teilig**

EH 3408.

**Produktbeschreibung**

Die kleinen Helfer aus dem Hause Halder verpackt in einem 4-teiligen Box Set. Der hochwertige Kunststoffkoffer sorgt dafür, dass die Produkte einfach mitzuführen und aufzubewahren sind. Die Durchschläge und Klopfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen (Art.-Nr. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Somit ermöglichen sie ein sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.

Die Klopfer sind zudem quasi ein Schonhammer ohne Stiel bei dem man den Hammerkopf direkt in der Hand hat. Sie kommen nicht nur dort zum Einsatz, wo eine beschränkte Zugänglichkeit den Einsatz eines Hammers unmöglich macht, sondern ermöglichen es zudem, die Schlagkraft sehr genau zu dosieren, genau zu treffen und kraftsparend zu arbeiten. Die Klopfer sind rückschlagfrei, da sie mit Stahlschrot befüllt sind. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt und gelenkschonendes sowie geräuscharmes Arbeiten ermöglicht.

Die Klopfer sind vor allem bei Arbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit zum Beispiel bei Montage-/Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, sowie bei Arbeiten bei der die Schlagkraft dosiert werden muss eine große Arbeiterleichterung.


Produktmerkmale:

- 4-teilige Vorteilsbox bestehend aus zwei Klopfern und zwei Durchschlägen.
- Hochwertiger, langlebiger Kunststoffkoffer, einfach mitzuführen.
- Durchschläge im Durchmesser 10mm und 15mm (Art. 3408.010 / 3408.015).
- Klopfer im Durchmesser 20 mm und 30 mm (Art. 3408.020 / 3408.030).
- Auswechselbare, sehr verschleißfeste und splitterfreie Köpfe aus Spezialnylon an beiden Enden.
- Ermöglichen ein sicheres, schonendes und geräuscharmes Arbeiten mit einem Stahlhammer.
- Die Klopfer sind zudem rückschlagfrei.
- Genaue Dosierung der Schlagkraft möglich.
- Die Lösung bei Arbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit.

**Werkstoff****Einsätze**

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig

**Bestellinformationen**

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

**Compliance**

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.