

## SIMPLEX-Schonhammer • TPE-soft; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel EH 3701.



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3701 ist beidseitig mit dem blauen TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) bestückt.

Dies ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft. Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer mit beidseitig TPE-soft-Einsätzen (blau, weich, abriebfrei, stark dämpfend).
- Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
- Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

### Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

### Werkstoff

#### Stiel

- Fiberglas mit Gummigriff

#### Einsätze

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

#### Gehäuse

- Temperguss verstärkt, schwarz

### Bestellinformationen

| Ø  | Abmessungen |     | Länge x Breite x Höhe<br>[mm] | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.-Nr.                 |
|----|-------------|-----|-------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|    |             |     |                               |      |               |                   |             |                          |
| 30 | 90          | 300 | 300 x 90 x 34                 | 450  | 4030618303329 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3701.030</a> |
| 40 | 115         | 325 | 325 x 115 x 40                | 850  | 4030618303336 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3701.040</a> |
| 50 | 135         | 335 | 335 x 135 x 50                | 1190 | 4030618303343 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3701.050</a> |
| 60 | 150         | 410 | 410 x 150 x 68                | 1710 | 4030618303350 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3701.060</a> |
| 80 | 175         | 490 | 490 x 175 x 80                | 3290 | 4030618312338 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3701.080</a> |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.