

BASEPLEX-Einsatz • Celluloseacetat, rot

EH 3966.



Produktbeschreibung

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

- BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat
- Rot
- Hart
- Öl- und fettbeständig
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Werkstoff

Einsatz

- Celluloseacetat, rot
- hart
- öl- und fettbeständig

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	Länge x Breite x Höhe [mm]						
25	27 x 27 x 25		13	4030618304180	AAA905c002	21-04-09-16	3966.025
30	33 x 33 x 26		21	4030618304197	AAA905c002	21-04-91-06	3966.030
40	45 x 45 x 30		44	4030618304203	AAA905c002	21-04-91-06	3966.040
50	55 x 55 x 32		77	4030618304210	AAA905c002	21-04-91-06	3966.050

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.