

## FAQ - Rastbolzen

---

### Welche Anschlussart ist vorhanden?

3-poliger Stecker M8x1 (Rändelverschraubung frei drehbar), mit PUR-Kabel 0,5 m

### Welche IP-Schutzart ist vorhanden?

P 67

### Wie hoch ist die Stromaufnahme?

≤ 8 mA

### Wie ist die Schaltfrequenz?

1.000 Hz

### In welchem Temperaturbereich darf der Sensor eingesetzt werden?

-25 °C bis +75 °C

### Gibt es einen Verpolungsschutz?

Ja

### Ist ein Kurzschlusschutz vorhanden?

Ja

### Gibt es eine Einschaltimpulsunterdrückung?

Ja